

产 品 规 格 书

产品型号： RSM0420-4M

产品名称： 4MP 4mm 高清镜头

制作 Prepared by	开发部 2020.03.20 黄俊	审核 reviewed by	开发部 2020.03.20 龚贞俊	审批 Approved by	总经理 2020.03.20 占海斌
-------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

工厂地址：江西省上饶市经济开区聚远路中国光学城 26 号 23 栋

深圳地址：深圳市龙华区观湖街道观光路 1073 号恒泰云谷创意园 3 楼 309

展 柜：深圳市福田区华强北太平洋安防市场展柜 3B121-122-3B123-125



封面目录

1、修订履历	• • • • •	3
2、光学性能	• • • • •	4
3、品质管控	• • • • •	5
4、信赖性管控	• • • • •	6
5、外形结构	• • • • •	7
6、包装式样	• • • • •	8

1. 修订履历

版本	日期	修订内容	担当	备注
V00	20190328	新版发行	黄俊	
V01	20200320	版次修订	黄俊	

2. 光学性能

编号.	项 目	规 格
2-1	光圈 (FNO)	2.0±5%
2-2	焦距 (EFL)	3.99mm±5%
2-3	光学总长 (TTL)	22.3mm±0.2mm
2-4	光学后焦 (BFL)	5.8mm±0.2mm
2-5	机械后焦 (FFL)	5mm±0.2mm
2-6	像面大小 (Image circle)	Φ7mm (MAX)
2-7	视场角 (FOV)	Sensor
		D (对角)
		H(水平)
		V (垂直)
		1/2.7"
		105°
		70°
		51°
2-8	光学畸变 (Distortion)	-38.3%
2-9	相对照度 (Relative Illumination.)	40%
2-10	最大主光线夹角 (CRA _{Max})	16.5°
2-11	光谱透过率 (Spectral Transmission)	435~850nm T>85%
2-12	最近物距 (MOD)	0.3m
2-13	镜片构成 (Lens structure)	1G3P (第一枚镜片为塑料镜片时, 仅可使用酒精擦拭 3 次)
2-14	接口 (Mount)	M12*P0.5-6g
2-15	红外功能 (IR)	支持
2-16	工作温度 (Working Temperature)	-40~+85℃

3. 品质管控

3.1 外观要求

3.1.1 镜头内尘

NO.	规格	要求
3.1.1.1	60-20	伤痕：宽度<60um，长度和<D/2，≤15um 不计； 脏污：单点直径<200um，100~200um 点≤3 个。

3.1.2 镜头外观

NO.	项目	规格	要求
3.1.2.1	光学零件外观	60-20	擦痕：宽度<60um，长度和<D/2，≤15um 不计； 麻点：单点直径<200um，100~200um 点≤3 个。
3.1.2.2	其他外观要求		外表面颜色均匀，无明显缺陷、污渍、异物伸出、明显划伤和收缩； 胶水不得溢入有效通光内。

3.1.3 检测方法

30W 节能灯下目测。


3.2 解像力标准

解像力 (Resolution)	3.2.1: 逆投影解像条件 (Condition)
	A: Chart: 1/2.7"
	B: 投影距离: 0.8m
	3.2.2: 解像方法 (Method)
	A: 旋转解像解像机台接口，得到最清晰的像面中心
	3.2.3: 解像标准 (Criteria)
	中心: 200 lp/mm
	0.7Y: 160 lp/mm






4. 信赖性要求

NO.	项目	要 求
4. 1	高温存储试验	高温 85℃ 温度中放置 48 小时，常温常湿环境中放置 2 小时，所有规格满足规定要求
4. 2	低温存储试验	镜头在 -40℃ 温度中存放 48 小时，之后再存放在常温常湿环境中恢复 2 小时后，所有规格满足规定要求
4. 3	高温高湿试验	常温下将镜头聚焦清晰，然后将摄像机在 85℃，95%RH 湿度环境中带电放置 72 个小时，检测镜头成像，所有规格满足规定要求
4. 4	高低温试验	常温下将镜头聚焦清晰，然后将摄像机在 75℃（高温）——20℃（常温）——-40℃（低温）温度循环环境中，高温保持 2 小时，恢复常温保持 2 小时，低温保持 2 小时，恢复常温保持 2 小时，为一循环，带电放置循环 4 次，每一循环中高温、常温、低温、常温各段环境中保持 2 小时检测镜头成像，所有的规格满足规定要求
4. 5	冷热冲击试验	镜头在低温 -40℃ 放置 30 分钟，然后升温到 85℃ 放置 30 分钟，作为一个周期，共 24 个循环放置，常温常湿环境中保持 2 小时
4. 6	高温操作试验	镜头在温度 85℃ 条件下存放 2 小时，在高温环境下确认解析性能，满足规定要求。
4. 7	低温操作试验	镜头在温度 -40℃ 条件下存放 2 小时，在低温环境下确认解析性能，满足规定要求。
4. 8	振动试验	镜头在振幅为 1.5mm、频率为 10-55Hz 的正弦波参数下，在三个互相垂直的轴线上依次振动 25 分钟后，镜头无松动并满足所有规格要求
4. 9	跌落试验	按包装仕様进行包装后的镜头，在距木质地板 1.0 米处，按 1 角 3 棱 6 面自由跌落各 5 次，镜头无松动并满足所有规格要求
4. 10	脱出力	脱出力：>80N

5. 镜头外型



6. 包装式样

步骤		图示	步骤		图示
1	镜头盖上保护盖，；		4	泡壳盖左上角粘贴 QA 检查合格票（注明规格、数量、时间），4 盒一摞抽真空捆包；	
2	镜头搭配相应的泡壳每盒装 100pcs 镜头；		5	镜头捆包入箱，2 层共 20 盒放置，合计 2000pcs 镜头，纸箱四周泡沫棉缓冲；	
3	每盒装 100pcs 镜头，泡壳四周透明胶封边，		6	纸箱外箱透明胶密封，扎带紧固。	

6.1 步骤说明

- 1、镜头前盖上保护盖；
- 2、竖直放置，按照正确的方向放入泡壳；
- 3、装满之后，一底一盖盖上泡壳盖，泡壳四周合缝透明胶固定位置；
- 4、泡壳盖左上角粘贴 QA 合格票；
- 5、5 盒一捆抽真空；
- 6、将抽哈好真空的镜头置入纸箱，每箱 4 摞，共计 20 盒，纸箱四周用泡沫棉填充；
- 7、纸箱使用透明胶封口，并使用扎带捆紧。

构成明细

NO.	品名	数量	备注
1	纸箱	1pcs	
2	泡壳	20 套	100 穴，20 底 20 盖
3	透明胶带	适量	
4	真空袋	4pcs	
5	Φ 14 镜头盖	2000pcs	
7	镜头	2000pcs	
8	QA 检查票	20pcs	注明型号、日期、数量
9	扎带	3 根	